

与铰链一体化的支撑

AILERON上市











与铰链一体化,外观整洁、动作高效









LAMP. OLYMPIA支撑 AILERON ARN-3型 上开门规格 PATP





门的最大力矩

4.0~6.0 N·m/1根

(40.8~61.2 kgf·cm/1根)

6.0~8.0 N·m/1根

(61.2~81.6 kgf·cm/1根)







●通过与OLYMPIA铰链360-D26-19T组合使用, 可轻柔顺畅地控制门的开闭 动作。

●只需很小的力即可将门开启(抬起协助)。

抬起协助

任意停

阳尼缓冲

●在约30°~全开位置的范围内, 可将门停止在任意位置(任意停)。

0

- ●在约0°~30°的范围内, 即使松开手, 门也会缓慢关闭 (阻尼缓冲)。
- ●与铰链一体化, 外观整洁。
- ●可调节关门速度。

【规格】

●使用温度: 0°C~40°C

【注 意】

●务必参见"使用时的注意事项" 11 。

【配件】

●门侧安装底座

●十字槽沉头自攻螺钉 3.5×15 (AILERON专用底座固定用)

●十字槽扁头自攻螺钉3.5×15

(门侧安装底座固定用、AILERON专用底座+AILERON固定用)

【另售品】

- ●AILERON专用底座 (P.4)
- ●OLYMPIA铰链 (P.4)
- ●OLYMPIA铰链用安装底座 (P.4)
- ●铰链安装螺钉 (P.4)


抬起协助功能

只需很小的力即可将门开启。

轻松开启

任意停

在约30°~全开位置的范围内,可 将门停止在任意位置。




利用OLYMPIA铰链的功能, 在约0°


30°的范围内,即使松开手,门也

阻尼缓冲功能

会缓慢关闭,操作安全。

【安装图】






【施工例】



【本体】

RoHS CAD	订货编码	型号	主材质	表面处理/颜色	类型	门的最大力矩N·m/1根	门的最大力矩kgf·cm/1根	1盒	1箱
G" 2030	180-043-947	ARN-3-M	钢(SPCC)/	镀镍/灰色	M	4.0~6.0	40.8~61.2	1根	20根
G" 2030	180-043-948	ARN-3-H	聚缩醛 (POM)	坡採/火巴	Н	6.0~8.0	61.2~81.6	1根	20根



安装时, 只需盖在与AILERON专用底座组合的铰链 上即可。

所需零件数量请参见P.4。

LAMP。 OLYMPIA 支撑 AILERON ARN-2型 顶盖规格 PAT.P














【门的动作】

【安装图】







门的最大力矩 4.0~6.0 N·m/1根 抬起协助 (40.8~61.2 kgf·cm/1根) 任意停 0 6.0~8.0 N·m/1根 阳尼缓冲 (61.2~81.6 kgf·cm/1根)

- ●通过与OLYMPIA铰链360-D26-19T组合使用, 可轻柔顺畅地控制门的开闭 动作。
- ●只需很小的力即可将门开启(抬起协助)。
- ●在约30°~全开位置的范围内, 可将门停止在任意位置(任意停)。
- ●在约0°~30°的范围内, 即使松开手, 门也会缓慢关闭 (阻尼缓冲)。
- ●与铰链一体化, 外观整洁。
- ●可调节关门速度。

【规格】

●使用温度: 0°C~40°C

【注 意】

●务必参见"使用时的注意事项" ■1●。


【配件】

- ●门侧安装底座
- ●十字槽沉头自攻螺钉 3.5×15 (AILERON专用底座固定用)
- ●十字槽扁头自攻螺钉3.5×15
- (门侧安装底座固定用、AILERON专用底座+AILERON固定用)

【另售品】


- ●AILERON专用底座 (P.4)
- ●OLYMPIA铰链 (P.4)
- ●OLYMPIA铰链用安装底座 (P.4)
- ●铰链安装螺钉 (P.4)

【施工例】



【本体】

RoHS CAD	订货编码	型号	主材质	表面处理/颜色	类型	门的最大力矩N·m/1根	门的最大力矩kgf·cm/1根	1盒	1箱
G" 2030	180-043-945	ARN-2-M	钢 (SPCC) /	镀镍/灰色	M	4.0~6.0	40.8~61.2	1根	20根
G 2030	180-043-946	ARN-2-H	聚缩醛 (POM)		Н	6.0~8.0	61.2~81.6	1根	20根



门的最大力矩N·m	类型	所需AILERON数量
4.0~6.0	M	1根
60~80	Н	ITR


请以左图为大致基准进行选型。请使用1根支撑,并使用带阻尼器的铰链。对于尺寸未在左图 中标出的门,请进行以下计算。门重应包含拉手。


●可根据门的最大力矩,从2种类型中选择。


门的最大力矩 (N·m) =门重 (kg) ×9.80665×转轴中心至重心位置的距离 (m)

※门的最大力矩值位于扭矩范围的上下限时, 请通过实物确认动作。 重心位置的计算方法以及至旋转中心起的距离, 详情请咨询我司营业人员。

1扇门的零件构成和所需数量







				Α	В	合计
A I L E R O N	①本体	附配螺钉 ♥×6 次 4 自 攻螺钉 ♥×2	TJ 货 24 サード 24 180-043-947 ARN-3-M 上开门 M 180-043-948 ARN-3-H 上开门 H 180-043-945 ARN-2-M 顶盖 M 180-043-946 ARN-2-H 頂盖 H	1	_	1
ON(专用)	② 底座		AILERON专用安装底座 ARN-SZ 订货编码 型号 材质 表面处理 180-043-949 ARN-SZ 钢 镀镍	1	_	1
OLYMPIA铰链	③ 本 体		OLYMPIA 铰链 ●阻尼器速度5级可调。 订货编码 型号 规格 材质 表面处理 160-026-840 360-D26-19T 内置阻尼器(5级) 钢 镀镍	1	1	2
	④ 底 座		OLYMPIA铰链用 安装底座 订货编码 型号 类型 孔数 材质 160-026-846 360-P6WT 系统32 4 160-026-845 360-P4W-32T 系统32 3	_	1	1
	⑤ 螺 钉		铰链 安装螺钉 ●沉头自攻螺钉3.5×15 (套件不含螺钉, 请用户自备)	2	6	8



世嘉智尼五金

世嘉智尼五金配件(上海)有限公司 SUGATSUNE SHANGHAI CO., LTD.

上海市宝山区呼兰西路100号智园2期3号楼 邮编: 200443 电话: +86 (0)21 3632 1858 传真: +86 (0)21 3632 1868 E-mail: lamp@sugatsune.com.cn (家具) /mdt@sugatsune.com.cn (工业) http://www.sugatsune.com.cn

世嘉智尼五金配件(上海)有限公司广州分公司

广州市番禺区市桥捷进中路11-13号富都大厦二楼206室邮编: 511405

电话: +86 (0)20 6639 3554 传真: +86 (0)20 6230 9772 E-mail: gzsales@sugatsune.com.cn http://www.sugatsune.com.cn